

# STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	75 mm
Stavební výška	54 mm

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	15 mm

## UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	23 mm
Poloměr otáčení	81 mm
Průměr otáčení	162 mm
Poloměr otáčení	30 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	60 mm
Šířka plotny	60 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	48 mm

# STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

