产品信息

LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	141 mm
总宽度	59 mm
总重量	0.53 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色 （RAL7001）
偏移量	36 mm
旋转半径	98 mm
转向干涉	196 mm
圆顶直径	59 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度（最大）	50 mm
上板孔宽度（最大）	75 mm
上板孔直径	11 mm

通用设计奖

德国设计师俱乐部（DDC）

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5371PJP100P51 7001/6032


EAN 4031582358704


订单号 00061720

产品图纸









通用设计奖

德国设计师俱乐部（DDC）

© Copyright 2026 TENTE International GmbH