

LUMINA


6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Rendelési szám 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	56 mm
Teljes szélesség	55 mm
Összsúly	0,115 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	7 mm
Test szélessége	7 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Cink-öntvény / Alumínium
Villa alakja	Ikerkeres villa, zárt
Forgócsapág	Csap, forgatható
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	54 mm
Körbeforgás	108 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

LUMINA

6A20YOIO50L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798
Rendelési szám 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

