INFORMACIJE O PROIZVODU

# NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | Nedefinisani |
| materijal omotaca | polipropilen, mekan |
| Prečnik | 82 mm |
| Širina omotac | 96 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Prečnik kuglicni lezaj | 52 mm |
| Širina kuglicni lezaj | 14 mm |

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●●○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Novatech |
| Tip | Tocak |
| Nosivost na 3 km/h | 750 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 1500 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

**Crteži proizvoda**







