

LEVINA

5377PJP125P50 7001/3000

EAN 4031582368796



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Levina
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,62 kg
Teljes szélesség	59 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	201 mm
Kupola átmérője	59 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	77 mm
Talplemez szélessége	67 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	46,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	61,5 mm
Tengely furat átmérője	8,5 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

