

# LUMINA

6A23YOIO50B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Numer zamówienia 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Lumina
Typ obudowy	Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Przewodzące prąd elektryczny	✓
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	59 mm
Szerokość całkowita	55 mm
Waga całkowita	0,128 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Szerokość korpusu	8 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

## OBUDOWA

Materiał	Odlew cynkowy/aluminiowy
Kształt Widelec	Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	51 mm
Zasięg działania koła	102 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

# LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Numer zamówienia 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

