

# DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

订单号 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	150 mm
胎面宽度	46 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	500 kg
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.57 kg

# DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680  
订单号 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

