产品信息

DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech heat
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	75 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	150 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	200 °C

轮子

轮体材料	热塑性合成材料，耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	26.5 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH