

ALPHA

3477POO100P30-13

EAN 4031582305500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	128 mm
Общий вес	0,89 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	121 mm
Поворотное соединение	242 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	36 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm

ALPHA

3477POO100P30-13

EAN 4031582305500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

