

ALPHA

3478UFR160P63

EAN 4031582306996

Номер на поръчката 00005304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	115 mm
Общо тегло	1,741 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
	мек
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	46 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач А

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA

3478UFR160P63

EAN 4031582306996

Номер на поръчката 00005304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

