

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Número de encomenda 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	68 mm
Largura geral	43 mm
Peso geral	0,101 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Cor da Roda	Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

## SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Offset	25 mm
Raio giratório	77 mm
Interferência giratória	154 mm
Diâmetro do dome	23 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Número de encomenda 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

