


# GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 SCREWED

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Galea
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	162 mm
전체 너비	65 mm
전체 체중	0.656 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질	열가소성 고무, 전기 전도성
베어링	플레인 베어링
트레드 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
휠 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	30 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	30 mm
트레드의 경도(A)	90 Shore A

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	실버 그레이(RAL7001)
오프셋	40 mm
회전 반경	135 mm
회전 간섭	270 mm
돔 직경	59 mm

## 피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	22 mm
볼트 길이	40 mm

# GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 SCREWED

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

