

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	630 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	215 mm
Stavební výška	141 mm
Celková hmotnost	15,19 kg

UCHYCENÍ

Vyosení	35 mm
Poloměr otáčení	128 mm
Průměr otáčení	230 mm

KOLO

Ložisko	Neopracovaný Poklice
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	145 mm
Šířka plotny	145 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Objednáací číslo 00800111

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

