

AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343
Rendelési szám 00004830

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 55 kg |
| Statikus teherbírás | 110 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 100 mm |
| Teljes szélesség | 43 mm |
| Összsúly | 0,397 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Kerék színe | Kék passzívált |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| Test szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 61,5 mm |
| Körbeforgás | 123 mm |
| Kupola átmérője | 43 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
| Talplemez hossza | 60 mm |
| Talplemez szélessége | 60 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 38 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 48 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 38 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm |
| Tengely furat átmérője | 6,3 mm |

AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343
Rendelési szám 00004830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

