

GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Galea
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	162 mm
Szerokość całkowita	65 mm
Waga całkowita	0,52 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Kolor	Jasnoszary (RAL7035)
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	95 mm
Zasięg działania koła	190 mm
Średnica kopuły	59 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Kolor Bieżnia	Ruch szary A (RAL7042)
Kolor Koło	Ruch szary A (RAL7042)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	90 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	90 mm
Szerokość płytki	70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	50 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	54,4 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	70 mm
Średnica otworu płytki	8,2 mm

GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648

Numer zamówienia 00073760
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

