

## FORMA

694CUPP150P33 GREY

EAN 4031582477399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Forma
外壳类型	带组合锁的旋转脚轮
3 km/h的载重	135 kg
温度范围 (最低)	-18 ° C
最高温度范围	120 ° C
总高	176 mm

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度 (A)	60 岸 A

## 支架

材料	锌压铸/铝
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	57 mm
旋转半径	137 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	92 mm
上板宽	64 mm
上板孔长度 (最大)	73 mm
上板孔宽度 (最小)	43 mm
上板孔宽度 (最大)	45 mm
上板孔直径	10.7 mm

# FORMA

694CUPP150P33 GREY

EAN 4031582477399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

