

**NOVATECH**

ITP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319903

Numer zamówienia 00804811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

**KOŁO**

Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

**WYDAJNOŚĆ**

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

**PODSTAWOWE ATUTY**

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	650 kg
Nośność przy 6 km/h	520 kg
Nośność statyczne	1300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,149 kg

# NOVATECH

ITP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319903

Numer zamówienia 00804811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

