

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639

Número de comanda 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stora
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	0,68 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstica, antiestàtica
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Gris ferro (similar RAL7011)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	100,5 mm
Sterferencia de giro	201 mm
Dome Dictel	60 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639

Número de comanda 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

