

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Puretech air

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 200 kg

Грузоподъемность статическая 400 kg

Общий вес 2,455 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
	мягкий
Материал протектора	Пневматическая шина, профиль линии
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	400 mm
Ширина Протектор	100 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	74 mm
Твердость Протектор (A)	55 Береговая A

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

