

LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412734



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea clinic
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	1,074 kg
Certification	Testé et contrôlé par Tüv Süd

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	47,5 mm
Rayon d'encombrement	122,5 mm
Diamètre d'encombrement	254 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	42 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412734



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

