

## BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Rendelési szám 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Basetech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 200 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 400 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 0,207 kg                   |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó           |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 125 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 12 mm                      |
| Kerékagy hossza              | 48 mm                      |
| Test szélessége              | 40 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D                 |

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817  
Rendelési szám 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

