

# LINEA LIGHT

5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Linea light                    |
| Tip                               | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 kg                          |
| Conductiv electric                | Nu                             |
| Inoxidabil                        | Nu                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 100 kg                         |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                          |
| Înălțime totală                   | 68 mm                          |
| Lățime totală                     | 46 mm                          |
| Greutate totală                   | 0,09 kg                        |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă           |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă    |
| Raza de pivotare          | 56 mm               |
| Interferență pivotantă    | 112 mm              |
| Diametru cupolă           | 23 mm               |

## ROATĂ

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp         | Poliamidă                    |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată        |
| Lagăr                        | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Protecție pentru filet       | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                     | 65 mm                        |
| Benză de rulare              | 13,9 mm                      |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

Designer  
DeutscherPremiul  
Interzumproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design iF

# LINEA LIGHT



5920UOI065L51-10

EAN 4031582404081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



product  
design  
award

Premiul  
pentru  
Design IF