

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Forma
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч	125 kg
Диапазон температур (минимальный)	-18 °C
Диапазон температур (максимальный)	120 °C
Общая высота	166 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	18 mm
Твердость Протектор (A)	60 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Цинковое литье под давлением / алюминий
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	117 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	92 mm
Ширина пластины	64 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	73 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	43 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	45 mm
Диаметр отверстия пластины	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

