

# DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Numéro de commande 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	66 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	66 mm
Largeur du corps	66 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	650 kg
Capacité de charge à 6 km/h	520 kg
Statique Capacité de charge	1300 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,462 kg

# DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Numéro de commande 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

