PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	250 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	250 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	82,5 mm
Samlet bredde	70 mm
Samlet vægt	0,7 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	38 mm
Udfaldsradius	63 mm
Udfaldsdiameter	126 mm
Dome-diameter	70 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Bestillingsnummer 00062081

Produkttegninger



