



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	8,67 kg

## RODA

Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Roda com flange
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	75 mm
Diâmetro do furo do eixo	80 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Diâmetro do Círculo do furo	112 mm
Encaixe do diâmetro do furo	15 mm
Adequado para	atlet

## ENCAIXE

Quantidade de furos: parafusos de 4  
fixação

