

NOVATECH

ETX082x70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 700 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 1400 kg

Диапазон температур
(минимальный) -20 °CДиапазон температур
(максимальный) 60 °C

Общий вес 1 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Сталь, железо

Материал протектора Полиуретан, Литой

Подшипник Прецизионный шариковый
подшипник, Герметичный

Защита от проводов С защитой резьбы

Диаметр 82 mm

Ширина Протектор 70 mm

Диаметр отверстия Ось 17 mm

Длина хаба 75 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Тип подшипника 6303

Тип уплотнения B

Подходит для jungheinrich_mic

