

# DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Duratech heat                      |
| Type                         | Wiel                               |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 50 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Ja                                 |
| Statisch draagvermogen       | 100 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 134 °C                             |
| Totaal gewicht               | 0,08 kg                            |

## WIEL

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Thermoplastische synthetische materialen, Hittebestendig |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel                                        |
| Lagering                      | Droge lagerbus                                           |
| Wielkleur                     | Zwart                                                    |
| Diameter                      | 75 mm                                                    |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                                                    |
| Diameter Asgat                | 8 mm                                                     |
| Naaflengte                    | 31,8 mm                                                  |
| Breedte wielkern              | 25 mm                                                    |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 80 Shore D                                               |

# DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL31,8 black

EAN 4031582382891

Bestelnummer 00039564  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

