

KAPPA LOAD

9652TOP150P63 CL67

EAN 4031582314922



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Kappa load
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	960 kg
Товароносимост при 6 км/ч	800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	116 mm
Общо тегло	4.34 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Цвят	Синьо покритие
Изместване	58 mm
Радиус на завъртане	137.5 mm
Интерференция при завъртане	275 mm
Lubrication nipple	1
Диаметър на купол	111 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOP150P63 CL67

EAN 4031582314922

Номер на поръчката 00830409
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

