

# PURETECH

PVO250X50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20.1 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度 (A)	85 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	180 kg
静态载重	360 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	2.038 kg

# PURETECH

PVO250X50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

