

PURETECH

PVO250X50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20.1 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度 (A)	85 岸 A

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	180 kg
静态载重	360 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	2.038 kg

PURETECH

PVO250X50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

