

AGILA

2477DYK075P40

EAN 4031582340532

Pasūtījuma numurs 00004972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	55 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnēsība	110 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	100 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,43 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	80 mm
Grozāms savienojums	160 mm
Kupola diametrs	43 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	60 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

AGILA

2477DYK075P40

EAN 4031582340532

Pasūtījuma numurs 00004972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

