

LINEA LIGHT

5920PJ050L51-10 RAL9002

EAN 4031582439304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Linea light

Tipo de alojamento Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 40 kg

Capacidade de carga estática 80 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 40 °C

Altura total 50,5 mm

Largura geral 47,6 mm

Peso geral 0,06 kg

RODA

Material do centro da roda Polipropileno

Material do piso da roda Borracha termoplástica

Rolamento Rolamento liso com espaçador

Anti-fios Sem anti-fios

Diâmetro 50 mm

Largura do Piso 13 mm

SUPORTE

Material Poliamida

Em Forma de Garfo Roda dupla com suporte

Rolamento giratório Com espiga, giratória

Offset 15 mm

Raio giratório 46 mm

Interferência giratória 92 mm

Diâmetro do dome 23 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação Furo passante para encaixe B10

Diâmetro do furo 10 mm

LINEA LIGHT




5920PJ1050L51-10 RAL9002

EAN 4031582439304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



Clube
Design
Deutscher



Prémio
Interzum



Prémio IF
Design