

STYLEA

5920UOI055L51-8

EAN 4031582406382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	57 mm
Ukupna širina	37 mm
Ukupna težina	0,65 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	55 mm
Širina omotac	11 mm

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	47 mm
Otpor okretanju	94 mm
Prečnik kupole	18 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	8 mm

STYLEA

5920UOI055L51-8

EAN 4031582406382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

