

GALEA

5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	139 mm
Загальна ширина	66 mm
Загальна вага	0,459 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Закрыто
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	128 mm
Поворотне з'єднання	256 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

GALEA

5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

