

KAPPA LOAD

9652FCP160P63

EAN 4031582451900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	900 kg
Kravnesība pie 6 km/h	750 kg
Statiskā kravnesība	1800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	205 mm
Kopējais svars	6,383 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Ultratech poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Ofsets	58 mm
Grozāms savienojums	276 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9652FCP160P63

EAN 4031582451900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

