

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Номер на поръчката 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Glide
Тип корпус	Персонализирано решение
Товароносимост при 3 км/ч	30 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	33 mm
Обща ширина	50 mm
Общо тегло	0,055 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Полипропилен
Форма Вилица	Прав
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Диаметър на купол	38 mm
Диаметър на яката	50 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Номер на поръчката 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

