

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Glide
Tipo	Solución personalizada
Capacidad de carga a 3 km/h	30 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	33 mm
Ancho total	50 mm
Peso total	0.06 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Recto
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo	38 mm
Diámetro del collar	50 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con anillo de agarre, con collarín
Diámetro del Espiga	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Número de pedido 00072176
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

