

ALPHA

3470IEP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582399141

Rendelési szám 00038161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 300 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 200 kg |
| Statikus teherbírás | 600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 161 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 2,224 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| | puha |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Fémes |
| Szárvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 68 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 117,5 mm |
| Körbeforgás | 235 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ALPHA

3470IEP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582399141
Rendelési szám 00038161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

