

# LINEA

5941UAP150P51 RAL 9002

EAN 4031582408966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	110 kg
Capacité de charge statique	220 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	89 mm
Poids	1,25 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	22 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Blanc gris (RAL9002)
Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	156 mm
Diamètre d'encombrement	312 mm
Diamètre du dôme	56 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	90 mm
Largeur de la platine	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	50 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA

5941UAP150P51 RAL 9002

EAN 4031582408966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

