

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритація	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год	1500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	132 mm
Загальна ширина	116 mm
Загальна вага	3,2 kg

КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	69 mm
Радіус повороту	117 mm
Поворотне з'єднання	234 mm
Діаметр ковпачка	116 mm

КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Синій
Діаметр	90 mm
Протектор	56 mm
Ширина тіла	56 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	100 mm
Ширина тарілки	100 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	70 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	70 mm
Діаметр отвору планшета	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Номер замовлення 00062084

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

