INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

LUMINA

A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	61 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,11 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	52 mm
Grozāms savienojums	104 mm
Kupola diametrs	38 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959

Pasūtījuma numurs 00075214

Produkta rasējumi

