

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024
Bestelnummer 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	15 kg
Statisch draagvermogen	30 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	13,5 mm
Totale breedte	19 mm
Totaal gewicht	0,008 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	14 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Breedte wielkern	14 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Recht
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	19 mm

FITTING

Type bevestiging	Ronde plaat
Lengte plaatgat (maximaal)	20 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	20 mm
Diameter plaatgat	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024
Bestelnummer 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

