

## LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10

EAN 4031582419108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea light
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Krāvnēsība pie 3 km/h	90 kg
Statiskā krāvnēsība	180 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	75,5 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,175 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	15 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Ofsets	23 mm
Pagrieziena rādiuss	81 mm
Grozāms savienojums	162 mm
Kupola diametrs	30 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10

EAN 4031582419108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva