

## GALEA

5071PIO100P51

EAN 4031582399738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Galea  |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                 |
| Kravnēsība pie 3 km/h                | 60 kg  |
| Statiskā kravnēsība                  | 120 kg   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C  |
| Kopējais augstums                    | 141 mm   |
| Kopējais platums                     | 66 mm  |
| Kopējais svars                       | 0,522 kg   |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns               |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 100 mm                      |
| Protektora platums     | 32 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Materiāls           | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Slēgts               |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets              | 40 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 128 mm               |
| Grozāms savienojums | 256 mm               |
| Kupola diametrs     | 59 mm                |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 95 mm              |
| Plāksnes platums                       | 70 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 50 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# GALEA

5071PIO100P51

EAN 4031582399738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

