

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972  
 订单号 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	锌压铸
	柔软
胎面材料	实心橡胶，黑色，导电
轴承	精密滚珠轴承，密封的
轮子颜色	金属色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	35.5 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	75 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	150 kg
导电	✓
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总重量	0.892 kg

# PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972  
订单号 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

