

# COMPACTA

1438PVH050P60-67X48

EAN 3700001796748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Compacta                      |
| Tipo de carcasa               | Rueda fija                    |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                  | 65 mm                         |
| Peso total                    | 0,143 kg                      |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, negro      |
| Cojinete                           | Cojinete liso           |
| Eje                                | Remachado               |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas |
| Diámetro                           | 50 mm                   |
| Ancho de Banda de rodadura         | 21 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 85 Shore A              |

## SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, ligera |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 67 mm             |
| Anchura de la placa                        | 48 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 55 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 30 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 6 mm              |