INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



A imagem pode diferir do produto original

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida, muito pesada |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda | Branco natural |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 200 mm |
| Largura do Piso | 80 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 40 mm |
| Comprimento do cubo | 90 mm |
| Largura do corpo | 80 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |
| Tipo de rolamento | 6308 |

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●●● |
| Ruído de movimento | ●●○○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Duratech |
| Emissão de CO2 (âmbito 3) | 29.11 |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 5400 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 4500 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 9000 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Peso geral | 3,86 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Número de encomenda 00830849

**Desenhos do produto**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Número de encomenda 00830849




© Copyright 2026 TENTE International GmbH