

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Puretech air

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 200 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Statická Nosnost 400 kg

Celková hmotnost 2,67 kg

KOLO

Tread hardness měkký

Materiál středu Ocelový plech

Materiál běhounu Pneumatická pneumatika, blokový profil

Ložisko Přesné kuličkové ložisko

Ochranná krytka S ložiskovým pouzdem

Průměr 400 mm

Šířka Běhoun 100 mm

Průměr otvoru pro šroub 20 mm

Délka náboje 74 mm

Tvrdost Běhoun (A) 55 Obuv A

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

