

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284
 订单号 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Compacta |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 25 kg |
| 静态载重 | 50 kg |
| 温度范围 (最低) | -25 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总高 | 28 mm |
| 总宽度 | 20 mm |
| 总重量 | 0.018 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 25 mm |
| 胎面宽度 | 13 mm |
| 轮体宽度 | 13 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 角 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 圆顶直径 | 20 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 40 mm |
| 上板宽 | 17 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 30 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 30 mm |
| 上板孔直径 | 4.5 mm |

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284
订单号 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

